

Garant**HM-holder, konfigurerbar, til skærehoved-Ø D: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212000 20
GTIN	4045197659248
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg. Skaft slebet til h6 i hel længde – til individuel afkortning og fridrejning.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Skaftet kan fridrejes til $\varnothing d_{1 \text{ min.}}$

Teknisk beskrivelse

Til skærehoved-Ø D	20 mm
Skaft-Ø D ₅ h6	20 mm
Min. fritstillet udv. Ø d ₁	19,8 mm
Nyttelængde L ₁	40 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	25 Nm
Samlet længde L	195 mm
Serie	TopCut
Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

