

Garant**Kopifræser 0° negativ, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212070 10
GTIN	4045197192271
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Bemærk:

$a_{p\text{ maks}} = 1,1 \text{ mm}$.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,6** med klinge nr. **674252 str. 6IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	RD.. 0501
Skær-Ø D_c	10 mm
Vendeplatteskruesæt	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	70 mm
Ø D_3	5 mm
Udhængslængde L_1	30 mm
Skaft-Ø $D_5 \text{ h6}$	10 mm
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	18 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	15 mm

Rampingvinkel α_{maks}	5,37 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	3,72 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,1 mm
Indstillingsvinkel κ	15-27 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219802
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP