

Garant
Kopifræser 0° negativ, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 12mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212070 12
GTIN	4045197192288
Artikelklasse	210

Beskrivelse
Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Bemærk:

$a_{p\text{ maks}} = 1,1$ mm.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,6** med klinge nr. **674252 str. 6IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Skaft-Ø D_s h6	12 mm
Udhængslængde L_1	30 mm
Ø D_3	7 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	75 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 0501
Skær-Ø D_c	12 mm
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	22 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	19 mm

Rampingvinkel α_{maks}	3,5 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	5,72 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,1 mm
Indstillingsvinkel κ	15-27 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219802