

Garant**Hjørnefræser 90° lang, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.

Uden indvendig køling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	32 mm
Udhængslængde L ₁	50 mm
Skaft-Ø D _s h6	32 mm
Samlet længde L _{i alt}	250 mm
Vendeplatteskruesæt	219812 (15IP; 5,0 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Antal skær Z	3
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard

Produkttype

Hjørnefræser

TilbehørMomentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0
Nm

211750 5,0

Vendeplatteskruesæt 10 dele

219812

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP

674252 15IP