

Garant**Kopifræser 0° negativ, med gevind, Ø D / antal skær Z: 10/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212087 10/2
GTIN	4045197549570
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Bemærk:

$a_{p \text{ maks}} = 1,1 \text{ mm}$.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,6** med klinge nr. **674252 str. 6IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M5
Ø D ₂	9,75 mm
Skær-Ø D _C	10 mm
Ø D ₁ h ₆	5,5 mm
Vendeplatteskruesæt	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₃	5 mm
Samlet længde L _{i alt}	20 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 0501
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja

Ramplinglængde L for α_{maks}	3,72 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	15 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,1 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	5,37 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	18 mm
Skafatudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219802
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP