

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift. Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra holdeboringer. Teknisk betinget uden indvendig køling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219812 (15IP; 5,0 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Skær-Ø D _c	160 mm
Samlet længde L _{i alt}	63 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Antal skær Z	10
Skaftudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219812
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP