

Garant**HM-holder, konfigurerbar, til skærehoved-Ø D: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212000 25
GTIN	4045197659255
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionsflebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

System, rundløbsnøjagtighed $\leq 10 \mu\text{m}$ som følge af en kombination af konus- og plananlæg. Skaft flebet til h6 i hel længde – til individuel afkortning og fridrejning.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = $L_1 + l$; l = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Skaftet kan fridrejes til $\varnothing d_{1 \text{ min.}}$

Teknisk beskrivelse

Til skærehoved-Ø D	25 mm
Nyttelængde L_1	45,8 mm
Skaft-Ø D_5 h6	25 mm
Min. fritstillet udv. Ø d_1	24,8 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	35 Nm
Samlet længde L	198 mm
Serie	TopCut
Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

