

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/6mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215715 63/6
GTIN	4045197410641
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Holdeboring-Ø	22 mm
Skær-Ø D _c	63 mm
Samlet længde L _{alt}	40 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Antal skær Z	6
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader

Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219812