

Garant**Fasfræser, med boring, Vinkel γ : 15grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215795 15
GTIN	4045197383211
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Største $\varnothing D_1$	70 mm
Mindste $\varnothing D$	17 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	3
Holdeboring- \varnothing	22 mm
Vinkel γ	15 grader
Mulig fasbredde b	27 mm
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Opnåelig fashøjde h	7 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Samlet længde $L_{i,alt}$	52 mm
Opnåelig faslængde l	27,5 mm
Tandtilspænding ved h_{max}	0,4 mm
Antal vendeskærsplatter	9
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814