

Garant**Kopifræser 0° negativ, Weldon-skaft, Ø D: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212105 25
GTIN	4045197192530
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Skaft-Ø D _s h6	20 mm
Udhængslængde L ₁	35 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Samlet længde L _{i alt}	107 mm
Ø D ₃	15 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	40 mm

Rampingvinkel α_{maks}	3,22 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	12,45 mm
Cirkulær borefræsning a_p	2 mm
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP