

Garant
APKT 16..08 PDFR, HU7710, Type: ALU


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Pladetykkelse: 5,05 mm

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,18 mm

Teknisk beskrivelse

Passende holdere	AP..1604
Tilspænding f_z pr. tand	0,18 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APKT 16..08 PDFR
Type	HU7710
Skæremateriale	HM

Pladetykkelse	5,05 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	700 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	350 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		