

Garant**Kopifræser 0° negativ, Weldon-skaft, Ø D: 25Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212105 25L
GTIN	4045197192547
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Udhængslængde L_1	70 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Skær-Ø D_c	25 mm
Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	180 mm
Ø D_3	15 mm
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	40 mm

Rampingvinkel α_{maks}	3,22 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	12,45 mm
Cirkulær borefræsning a_p	2 mm
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8