

Garant**Fasfræser, med boring, Vinkel γ : 20grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215795 20
GTIN	4045197658203
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Opnåelig fashøjde h	9 mm
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Største $\varnothing D_1$	69 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Mulig fashbredde b	26 mm
Mindste $\varnothing D$	17 mm
Opnåelig faslængde l	27,5 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	3
Samlet længde L_{alt}	52 mm

Holdeboring-Ø	22 mm
Vinkel γ	20 grader
Tandtilspænding ved h_{max}	0,3 mm
Antal vendeskærsplatter	9
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814