

**APHT 160450ER-46, SP6519, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215778 UNI
GTIN	4045197503657
Artikelklasse	28E

**Beskrivelse****Bemærk:**

Anvend kun disse vendeplatter **med skrue nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Ved anvendelse af vendeplatter med  $r \geq 3,2$  mm på holdere nr. 215705, 215710, 215715 og 215717 skal platteholderen modificeres.

Hjørneradius: 5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
Hjørneradius	5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APHT 160450ER-46
Type	SP6519
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	45 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		