

**Garant****APMX 16..08 TR, HB7525, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215733 ST900
GTIN	4045197554444
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$ .

Pladetykkelse: 5,76 mm

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,18 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,18 mm
Type	ST900
Passende holdere	AP..1604
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMX 16..08 TR
Type	HB7525
Skæremateriale	HM

Pladetykkelse	5,76 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	340 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	235 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	195 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	190 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	175 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	140 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	150 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		