

**Garant****Fasfræser, med boring, Vinkel  $\gamma$ : 40grader****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215795 40     |
| GTIN                | 4045197412911 |
| Artikelklasse       | 210           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Største $\varnothing D_1$        | 59 mm                |
| Mindste $\varnothing D$          | 17 mm                |
| Opnåelig fashøjde h              | 17,8 mm              |
| Opnåelig faslængde l             | 27,5 mm              |
| Mulig fashbredde b               | 19 mm                |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 52 mm                |
| Vinkel $\gamma$                  | 40 grader            |
| Vendeplatteskruesæt              | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Holdeboring- $\varnothing$       | 22 mm                |
| passende vendeskærsplatter       | AP..1003             |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$ | 3          |
| Tandtilspænding ved $h_{\text{max}}$ | 0,16 mm    |
| Antal vendeskærsplatter              | 9          |
| Skafudførelse                        | med boring |
| Indvendig køling                     | ja         |
| Værktøjsudskiftning                  | PowerCard  |
| Produkttype                          | Fasfræser  |

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm       | 211750 1,2 |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele  | 219814     |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |