

Garant**Kopifræser 0° negativ, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/7mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212125 52/7 |
| GTIN | 4045197192615 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalaindelning af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| passende vendeskærsplatter | RD.. 1003 |
| Ø D ₃ | 42 mm |
| Holdeboring-Ø | 22 mm |
| Skær-Ø D _c | 52 mm |
| Samlet længde L _{i alt} | 50 mm |
| Antal skær Z | 7 |

| | |
|--|-------------------|
| Indvendig køling | ja |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$ | 94 mm |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$ | 102 mm |
| Cirkulær borefræsning a_p | 2 mm |
| Rampinglængde L for α_{\max} | 39,45 mm |
| Rampingvinkel α_{\max} | 1,02 grader |
| Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader |
| Fz Helix | 0,7 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Fræser egnet til platteform | rund |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Deling af skærene | ulige |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Kopifræser |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219804 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm | 211750 3,8 |