



## Hjørnefræser 90° 5720VZ16, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	220800 32/3
GTIN	4059782500808
Artikelklasse	28R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fræseenheder med cylindrisk skaft er afbalanceret med  $G = 6,3$  ved 30000 o/min. Forsatsfræsere og fræsere med modulær kontaktflade skal afbalanceres sammen med holderen før højhastighedsbearbejdningen. Konstruktionen tillader fastgørelse af alle radius-vendeplatter op til  $r_e = 6,0$  mm uden modifikation af holderen og uden længdekorrektion.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	135 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Udhængslængde $L_1$	75 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	16 mm
passende vendeskærsplatter	ZD.. 16M5
Vendeplatteskrue	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning $a_p$	4 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{maks}$	22,5 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	48 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	6,35 grader
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	62 mm

Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229900
--------------	--------