

Garant**Kopifræser 0° negativ, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212155 32/3
GTIN	4045197192851
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.
 $a_{p\text{ maks.}} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	32 mm
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D_3	20 mm
Ø D_1 h6	17 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 12T3
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	42 mm
Holdegevind M	M16

Ø D ₂	28,7 mm
Sikringskrue-sæt	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α _{maks}	16,94 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	52 mm
Cirkulær borefræsning a _p	2,5 mm
Rampingvinkel α _{maks}	2,84 grader
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	62 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruestrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219807
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219805