


**Hjørnefræser 90° 5720VZ16, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	220803 42/3
GTIN	2050002058262
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenheder med cylindrisk skaft er afbalanceret med $G = 6,3$ ved 30000 o/min. Forsatsfræsere og fræsere med modulær kontaktflade skal afbalanceres sammen med holderen før højhastighedsbearbejdningen. Konstruktionen tillader fastgørelse af alle radius-vendeplatter op til $r_e = 6,0$ mm uden modifikation af holderen og uden længdekorrektion.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	45 mm
Vendeplatteskrue	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Skær-Ø D_c	42 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	16 mm
passende vendeskærsplatter	ZD.. 16M5
Antal skær Z	3
Rampingvinkel α_{maks}	4,4 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	32,5 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	68 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229900
--------------	--------