

Garant**Kopfræser 0° negativ, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212165 80/6
GTIN	4045197192905
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Anvendelse:

Med vendeplatteskruesæt nr. 219800 – til spænding af vendeskærsplatter og låseskiver.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

$a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	50 mm
Låseskivesæt	219955

passende vendeskærsplatter	RD.. 1604
Ø D ₃	64 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Skær-Ø D _c	80 mm
Antal skær Z	6
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	144 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	158 mm
Cirkulær borefræsning a _p	3,5 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	59,92 mm
Ramplingvinkel α _{maks}	1,07 grader
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Låseskivesæt 10 dele	219955
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
	674252 20IP

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
20IP
