

Garant**Kopfræser 0° negativ, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212145 125/10
GTIN	4045197192837
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	63 mm
Ø D_3	113 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Sikringsskrue-sæt	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Skær-Ø D_c	125 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 12T3
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skær Z	10
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	238 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	248 mm
Cirkulær borefræsning a_p	2,5 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	109,94 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,44 grader
Indstillingsvinkel κ	15-27 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219807
Momentskruestrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219805
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP