

Garant**Kopifræser 0° negativ, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212125 42/6
GTIN	4045197192592
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p \text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	42 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	40 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Ø D_3	32 mm
Antal skær Z	6

Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Cirkulær borefræsning a_p	2 mm
Rampinglængde L for α_{\max}	29,45 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,36 grader
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP