

Garant**Kopifræser 0° negativ, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212165 100/7
GTIN	4045197192912
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Anvendelse:

Med vendeplatteskruesæt nr. 219800 – til spænding af vendeskærsplatter og låseskiver.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.
 $a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	100 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)

Låseskivesæt	219955
passende vendeskærsplatter	RD.. 1604
Holdeboring-Ø	32 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Ø D_3	84 mm
Antal skær Z	7
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	184 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	198 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,5 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	79,92 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,8 grader
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Låseskivesæt 10 dele	219955
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
	674252 20IP

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
20IP
