

Garant
Kopifræser 0° negativ, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/4mm


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212155 35/4
GTIN	4045197192868
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	RD.. 12T3
Ø D ₂	28,7 mm
Skær-Ø D _c	35 mm
Samlet længde L _{i alt}	42 mm
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sikringsskrue-sæt	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm

Ø D ₃	23 mm
Holdegevind M	M16
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α_{maks}	19,94 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	58 mm
Cirkulær borefræsning a _p	2,5 mm
Rampingvinkel α_{maks}	2,41 grader
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	68 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219805
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219807