

**Garant**
**Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/3mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215800 20/3
GTIN	4045197133168
Artikelklasse	210

**Beskrivelse**
**Anvendelse:**
**Universalbrug til alle materialer.**

- Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.

**Bemærk:**

 Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	90 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Udhængslængde $L_1$	40 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Skær-Ø $D_c$	20 mm
Antal skær Z	3
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	14,85 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	37 mm

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,96 grader
$\varnothing D_3$	17 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814