

Garant**Kopifræser 0° negativ, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212155 42/4
GTIN	4045197192875
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Sikringskrue-sæt	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
Holdegevind M	M16
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Samlet længde L _{i alt}	42 mm

Skær-Ø D_c	42 mm
Ø D_3	30 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 12T3
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α_{maks}	26,94 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	72 mm
Cirkulær borefræsning a_p	2,5 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	1,79 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	82 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219807
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219805