

Garant**Hjørnefræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215870 20/3
GTIN	4045197193056
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:**

Universalbrug til alle materialer og til notfræsning

Bemærk:

Holdere til fræsere med gevind, se kataloget del 3.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.**Teknisk beskrivelse**

Holdegevind M	M10
Skær-Ø D_c	20 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	30 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	17,7 mm
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Ø D_1 h6	10,5 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	37 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,96 grader

Ramplinglængde L for α_{maks}	14,85 mm
Ø D ₃	17 mm
Skafudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814