

**CC.T 09T304, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260097 CA6525
GTIN	4960664589203
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 09T304 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånbryder	MQ
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning