


**CCGT 09T308, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260079 SP4019
GTIN	2050001938947
Artikelklasse	28D

Beskrivelse

CCGT 09T308 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 62

Skæredybde a_p : 0,15 - 3 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,15 - 3 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	UNI
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Spånbryder	62
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Type	SP4019

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T308
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning