

**Garant****Fasfræser, med boring, Vinkel  $\gamma$ : 75grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215795 75
GTIN	4045197383259
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Holdeboring-Ø	16 mm
Mindste Ø D	19 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	60 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vinkel $\gamma$	75 grader
Mulig fasbredde b	7 mm
Opnåelig faslængde l	27,5 mm
Opnåelig fashøjde h	27 mm
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	3
Største Ø $D_1$	33 mm
passende vendeskærsplatter	AP..1003

Tandtilspænding ved $h_{max}$	0,11 mm
Antal vendeskærsplatter	9
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2