

**Garant****Hjørnefræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 24,7/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215870 24,7/4
GTIN	4045197193063
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Universalbrug til alle materialer og til notfræsning

**Bemærk:**

Holdere til fræsere med gevind, se kataloget del 3.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	24,7 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	35 mm
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Holdegevind M	M12
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_2$	20,7 mm
Ø $D_1$ h6	12,5 mm
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	47,4 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	46,4 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,73 grader

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	19,55 mm
Ø D <sub>3</sub>	21,7 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814