

Garant**Hjørnefræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 15,7/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215870 15,7/2
GTIN	4045197193025
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:**

Universalbrug til alle materialer og til notfræsning

Bemærk:

Holdere til fræsere med gevind, se kataloget del 3.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D_c	15,7 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	23 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Ø D_2	12,7 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Holdegevind M	M8
Antal skær Z	2
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	29,4 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	28,4 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,36 grader

Ramplinglængde L for α_{maks}	10,55 mm
Ø D ₃	12,7 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814