

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215850 40/4
GTIN	4045197221711
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Med boring til at skrue på.

Anvendelse:

Universalbrug til alle materialer.

- **Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..

Antal skær Z	4
Rampingvinkel α_{maks}	0,41 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	34,85 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814