

**CCMT 09T308, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260098 CA510
GTIN	4960664696482
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 09T308 CA510 Type: CA510

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Spånbryder	HQ
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o

Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning