

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215879 ST1400
GTIN	4045197554475
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.

For $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Pladetykkelse: 3,5 mm

Hjørneradius: 0,5 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,1 mm
Type	ST1400
Hjørneradius	0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 100305 TR
Type	HB7515

Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	440 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	310 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	250 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	210 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	210 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		