

**Garant****APMT 100305 TR, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215880 UNI
GTIN	4045197303127
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

**Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.

For  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

Pladetykkelse: 3,55 mm

Hjørneradius: 0,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
Hjørneradius	0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 100305 TR
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,55 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	160 m/min	M
GG (G)	egnet	220 m/min	K
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		