

Garant**Hjørnefræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215870 25/3
GTIN	4045197193087
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:**

Universalbrug til alle materialer og til notfræsning

Bemærk:

Holdere til fræsere med gevind, se kataloget del 3.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Holdegevind M	M12
Samlet længde L _{i alt}	35 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	47 mm
Rampingvinkel α _{maks}	0,72 grader

Ramplinglængde L for α_{maks}	19,85 mm
Ø D ₃	22 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2