


**CCGT 060201, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

260071 SP4019

GTIN

Artikelklasse

28D

Beskrivelse

CCGT 060201 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 62

Skæredybde a_p : 0,15 - 3 mmTilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse

UNI

Skæredybde a_p

0,15 - 3 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse

30 - 440 m/min

Skærebetingelse

kontinuerlig

Hjørneradius

0,1 mm

Spånbryder

62

Tilspænding f

0,05 - 0,3 mm/o

Type

SP4019

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 060201
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning