


Garant
DN.G 110404, Type: HB7215


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250752 HB7215
GTIN	4045197322418
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DN.G 110404 HB7215 Type: HB7215

Spånbryder: GM

Tolerance: M

 Skæredybde a_p : 1,5 - 5 mm

 Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o

 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 180 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 5 mm
Primær anvendelse	K
Spånbryder	GM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 300 m/min

Type	HB7215
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning