

Garant**CC.T 09T304, Type: CB7010**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260150 CB7010
GTIN	4045197667922
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T304 CB7010 Type: CB7010
Spånbryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Sekundær anvendelse	M
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	70 - 180 m/min
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 240 m/min

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	CB7010
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning