

**KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 23mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236635 23
GTIN	4047109099593
Artikelklasse	24P

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Speciel fremstillingsproces til ekstremt store spånrum med meget høj grad af stabilitet.**
- **Specifik vendeskærsplattegeometri til gratfrie borer og præcis målnøjagtighed (normalt ±0,1 mm).**
- **Indvendig køling direkte på skærene (gennemtænktgeometri ideel til smøring med minimal mængde).**
- **3 – 10 bar kølemiddeltryk er tilstrækkeligt.**
- **Til stående og roterende brug.**
- **Akseforskudt boring: Ø-afhængig op til 1,5 mm.**

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

- **Bemærk! Når boret kommer igennem, falder der en skive af. Fare for ulykker ved roterende emner! Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.**
- **På forespørgsel – venstreskærende; – 2×D, – andre Ø; – specialudførelser – torsionsvibrationsdæmper til ABS af hensyn til bearbejdning med lave vibrationer, ved maksimal standtid og minimalt støjniveau.**

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Opnåelig maks. Ø gennem udstyring	24 mm

Nyttelængde L_1	69 mm
Antal skær Z	1
ABS® skaft-Ø D_s	50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 040304 18-...
Serie	KUB Trigon®
Nominel Ø D	23
til tomme-Ø	29/32 tommer
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,5 mm
Udhængslængde L_A	104 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Centrerboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Fordybning
Bor anvendelse	Skrå udgang
Bor anvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0