

**DNMG 150608, Type: CA510****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250797 CA510  |
| GTIN                | 4960664698295 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

DNMG 150608 CA510 Type: CA510

Spånbryder: PS

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Primær anvendelse                        | P               |
| Tilspænding $f$                          | 0,15 - 0,6 mm/o |
| Skæredybde $a_p$                         | 1 - 4 mm        |
| Hjørneradius                             | 0,8 mm          |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 80 - 450 m/min  |
| Spånbryder                               | PS              |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig    |
| Type                                     | CA510           |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning    | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale             | HM                                 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608                        |
| Antal skift/skær           | 4                                  |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning      |