

**CCMT 09T308, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 09T308 CA6525 Type: CA6525
Spånbryder: MQ
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Spånbryder	MQ
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning