



## Line Light arbejdslampe, Type: 1600

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081340 1600
GTIN	5708997000588
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Line Light-arbejdsbelysningen er fremstillet af en ekstruderet akrylprofil med **integreret linse** (strålingsvinkel 75°) og dermed utrolig **robust og slagfast**. Den er således udviklet til brug under **meget vanskelige betingelser** og leverer et kontinuerligt kraftigt og koncentreret lys på ethvert arbejdssted. **Med batteri til mobil anvendelse** med ekstra lommelygte i enden (150 lumen). Med 24 VDC-indgang til direkte tilslutning af maskinen eller via transformator nr. 081342 til 230 V netspænding.

Lampen kan drejes i holderen og kan indstilles, så den ikke blænder.

#### Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Anvendelse:

Til installation på **arbejdspladsen eller i bilen**.

#### Leveringsomfang:

Arbejdslampe, 2 clips + fittings, endestykker, kabelindføring / spænder, 2 forbindelsesmuffer.

### Teknisk beskrivelse

Antal LED'er	216
Energiforsyning	Eldrevet
Lysnet	1300 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Lyskilde kan udskiftes	nej
Lyseffekt	18 W

Nominel spænding	230 V
Afstrålingsvinkel	75 grader
ATEX-zone	Ingen
Samlet længde	1600 mm
Hoved-Ø	25 mm
Produkttype	Bordlampe/arbejdspladslampe

---

## Tilbehør

Sugekopholder	081345
Magnetholder	081344