

**CC.T 060204, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260092 CA510
GTIN	4960664696437
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CC.T 060204 CA510 Type: CA510

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 140 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Spånbryder	HQ
Hjørneradius	0,4 mm

Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning