

**KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 31mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236635 31
GTIN	4047109099715
Artikelklasse	24P

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Speciel fremstillingsproces til ekstremt store spånrum med meget høj grad af stabilitet.**
- **Specifik vendeskærsplattegeometri til gratfrie borer og præcis målnøjagtighed (normalt $\pm 0,1$ mm).**
- **Indvendig køling direkte på skærene (gennemtænktgeometri ideel til smøring med minimal mængde).**
- **3 – 10 bar kølemiddeltryk er tilstrækkeligt.**
- **Til stående og roterende brug.**
- **Akseforskudt boring: Ø-afhængig op til 1,5 mm.**

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

- **Bemærk! Når boret kommer igennem, falder der en skive af. Fare for ulykker ved roterende emner! Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.**
- **På forespørgsel – venstreskærende; – 2×D, – andre Ø; – specialudførelser – torsionsvibrationsdæmper til ABS af hensyn til bearbejdning med lave vibrationer, ved maksimal standtid og minimalt støjniveau.**

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	93 mm
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm

Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304 24-...
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Opnåelig maks. Ø gennem udstyring	33,5 mm
Serie	KUB Trigon®
Nominel Ø D	31
til tomme-Ø	1 7/32 tommer
Maks. justeringsgrænse V_{max}	1,25 mm
Udhængslængde L_A	133 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP2	239652 8IP2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP