

**Garant****DNMG 150604, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250760 HB7020
GTIN	4045197699541
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150604 HB7020 Type: HB7020  
Spånbryder: SM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Hjørneradius	0,4 mm

Spånbryder	SM
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning