

**Garant****Aluminium-hjørnefræser, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211755 32/3
GTIN	4067263107057
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High performance-fræsesystem til høje skærehastigheder. Absolut præcist vendeplatteunderlag. Optimal vridningsstivhed takket være optimeret centrifugalsikring.

**Advarsel:**

Før anvendelse af vendeskærsplatte nr. 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) og 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) skal holderens vendeplatteholdere modificeres.

**Bemærk:**

**Anbefalet moment** til fastgørelse af spændeskruer nr. 219878 4 og 219878 5 er **3,2 Nm**.

**Teknisk beskrivelse**

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	4,39 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	19,56 mm
Ø $D_3$	22 mm
passende vendeskærsplatter	ZDHT 1505
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 4 (15IP)
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	54 mm
Antal skær Z	3

Samlet længde $L_{i,alt}$	100 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	8 mm
Udhængslængde $L_1$	40 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 4	219878 4
Momentskruetrækker med digitalt display, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659912 500
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP