

**CCMT 09T308, Type: SW05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260098 SW05
GTIN	4960664629497
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 09T308 SW05 Type: SW05
Spånbryder: MQ
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 100 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	MQ
Primær anvendelse	Ti
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 100 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm

Type	SW05
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning